



## Quick Links

- [Resource Library](#)
- [Safety Data Sheets \(SDS\)](#)
- [Video Library](#)

Some of these links lead to web-based resources that are not product-specific.

## Descrição do Produto

O Scotch-Brite™ Suporte Multiuso de Fibras é um suporte produzido com plástico resistente à temperatura. É uma ferramenta leve e essencial para o sistema de limpeza de chapa de limpeza rápida Scotch-Brite™. É usado para segurar o Scotch-Brite™ Fibrado durante a limpeza da superfície plana e quente da chapa. O suporte de fibras foi projetado para ajudar a proteger e manter as mãos do operador longe da superfície quente da chapa durante a limpeza.

## Características Especiais

- Robusto e resistente ao calor para permitir a limpeza da chapa na temperatura de operação
- Projetado para ajudar a proteger e manter as mãos do operador afastadas da superfície quente da chapa durante a limpeza
- Fornece uma maneira rápida e fácil de conectar e desconectar a Fibra ao suporte de chapa antes e depois da limpeza, com pouca ou nenhuma bagunça.

## Aplicações

Use para segurar o Scotch-Brite Fibrado enquanto limpa a superfície da chapa plana quente.

## Instruções de Uso Geral

Coloque a Fibra sobre uma superfície rígida e aperte o suporte sobre a mesma, fazendo com que os ganchos se agarrarem à Fibra. Aplique a pressão desejada e limpe a área da superfície em movimentos circulares ou para a frente e para trás.

## Instruções de Limpeza

A Fibra suja pode ser facilmente removida do suporte, primeiro soltando levemente a fibra com a mão e depois batendo na pia ou na lixeira.

O suporte da Fibra pode ser lavado com água morna ou quente ou embebido em uma solução de limpeza para dissolver o resíduo endurecido e o óleo.

O Suporte de Fibra desgastado ou danificado pode ser descartado no lixo comum da cozinha.

## Limpeza Manual

1. Lave o suporte da almofada com água e sabão para remover resíduos de gordura carbonizada. Remova resíduo impregnado com a mão.
2. Enxágue com água limpa e seque-a.

## Limpeza em Máquina de Lavar Louça

1. Pulverize ou lave o excesso de resíduos de gordura carbonizada do suporte da Fibra usando o pulverizador de louça ou a torneira da pia. Remova os resíduos mais difíceis com a mão
2. Coloque na máquina de lavar louça e verifique se está exposta à lavagem.
3. Após a lavagem, retire-a da máquina de lavar louça e deixe secar ao ar.

## Product Specifications

### Medidas

1. Tamanho: Base: 11,74cm. x 6,98cm  
Cabo: 40,6cm.
2. Cor: Preto

## Resumo de Precaução:

- Não aplicável.

# Scotch-Brite™ Multi-Purpose Pad Holder 405-R

## Segurança e Saúde

### Cuidado

Ao manusear produtos químicos, leia os rótulos dos recipientes dos fabricantes e as Fichas de dados de segurança (SDS) para obter informações importantes sobre saúde, segurança e meio ambiente. Para obter folhas SDS para os produtos 3M, [https://www.3m.com.br/3M/pt\\_BR/3m-do-brasil/busca-de-SDS/](https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/3m-do-brasil/busca-de-SDS/)

Ao usar qualquer equipamento, siga sempre as instruções do fabricante para uma operação segura.

## Informação Técnica

As informações e dados técnicos, recomendações e outras declarações fornecidas pela 3M são baseadas em informações, testes ou experiências que a 3M acredita serem confiáveis, mas a precisão ou integridade de tais informações não é garantida. Essas informações e dados técnicos são destinados a pessoas com conhecimento e habilidades técnicas suficientes para avaliar e aplicar seu próprio julgamento informado às informações. Os valores típicos mostrados não devem ser utilizados para fins de limites de especificação. Se você tiver dúvidas sobre este produto, entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente em 0800-0132333.

## Uso do Produto

Muitos fatores além do controle da 3M e exclusivamente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho de um produto da 3M em um aplicativo específico. Dada a variedade de fatores que podem afetar o uso e o desempenho de um produto 3M, o usuário é o único responsável por avaliar o produto 3M e determinar se ele é adequado a um propósito específico e adequado ao método de aplicação do usuário.

## Garantia

A 3M garante que cada produto da 3M estará livre de defeitos de material e fabricação por 90 dias a partir da data da compra do distribuidor autorizado da 3M. A 3M NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO.